

# Unità di aspirazione ESS-30-GT-G1/8

Codice prodotto: 525971

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                               | Valore  |
|--|---|
| Compensatore di altezza per supporto ventosa | 3.5 mm  |
| Raggio min. del pezzo                        | 26 mm   |
| Dimensione nominale                          | 2.5 mm  |
| Diametro ventosa                             | 30 mm   |
| Volume ventosa                               | 2.4 cm <sup>3</sup>                               |
| Posizione di montaggio                       | Opzionale   |
| Forma ventosa                                | Rotondo profondo                                  |
| Pressione di lavoro                          | -0.95 bar...0 bar                                 |
| Pressione di lavoro nominale                 | -0.7 bar  |
| Fluido di lavoro                             | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC     | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione         |
| Conformità PWIS                              | VDMA24364-A1-L                                    |
| Temperatura ambiente                         | -10 °C...80 °C                                    |
| Forza di tenuta alla pressione nominale      | 36 N  |
| Forza laterale alla pressione nominale       | 13 N  |
| Peso prodotto                                | 13 g  |
| Tipo di montaggio                            | Tramite attacco per il vuoto                      |
| Attacco vuoto                                | G1/8  |
| Colore                                       | Rosso-marrone                                     |
| Durezza Shore                                | 72 +/- 5  |
| Materiale del perno a vite                   | Lega di alluminio battuto                         |
| Nota sui materiali                           | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)         |
| Materiale ventosa                            | Vulkollan   |