

Raccordo rapido CK-3/8-PK-6-KU

Codice prodotto: 6460

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5.3 mm
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	Bordo di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	7.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 6 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Materiale del tappo filettato	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)