


**Filtro**  
**MS6N-LF-3/8-EUV**  
 Codice prodotto: 531551

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                               | 6                                                            |
| Serie                                                    | MS                                                           |
| Posizione di montaggio                                   | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                                     | 40 µm                                                        |
| Scarico della condensa                                   | Completamente automatico<br>Manuale, monostabile             |
| Design                                                   | Filtro sinterizzato con separatore centrifugo                |
| Tazza di protezione                                      | Integrato come tazza in metallo                              |
| Grado di separazione della condensa                      | 75 %                                                         |
| Pressione di lavoro                                      | 2 bar...12 bar                                               |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 3800 l/min                                                   |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                | -10 °C...60 °C                                               |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                        | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4]               |
| Temperatura del fluido                                   | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Dimensione dei pori                                      | 40 µm                                                        |
| Peso prodotto                                            | 820 g                                                        |
| Tipo di montaggio                                        | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due:    |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | 3/8 NPT                                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | 3/8 NPT                                                      |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR                                                          |
| Materiale filtro                                         | PE                                                           |
| Materiale corpo                                          | Alluminio pressofuso                                         |
| Materiale della tazza                                    | Lega di alluminio battuto                                    |

| Caratteristica                   | Valore |
|----------------------------------|--------|
| Materiale piastra di separazione | POM    |