

# Portale lineare EXCT-100- -

Codice prodotto: 8026577

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Portale lineare
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Accelerazione max.	30 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	4 m/s
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Suono del livello di pressione	77 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Forza di processo max. in direzione Z	500 N
Risposta dinamica max. con carico nominale	10 kg
Tipo di montaggio	Viao kit di fissaggio Tramite tasselli scorrevoli
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)