

Filtro a carbone attivo MS12-LFX

Codice prodotto: 535043

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Design	Filtro a carbone attivo
Pressione di lavoro	0 bar...20 bar
Portata max. standard per la classe di aria pulita	5056 l/min...15190 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Fluido di lavoro	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gas inerti
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura del fluido	5 °C...30 °C
Contenuto residuo di olio	0.003 mg/m³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Materiale copertura	PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto
Materiale squadretta di fissaggio	Lega di alluminio battuto
Materiale finestrella di ispezione tazza	PC
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	Carbone attivo
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale connettore per moduli	Lega di alluminio battuto
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto