


# Manometro a flangia PAGN-P-40-1M-G14

Codice prodotto: 8037006

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di indicazione                   | 0 MPa...1 MPa                                                                                                   |
| Conforme allo standard                      | EN 837-1                                                                                                        |
| Pressione nominale manometro                | 40                                                                                                              |
| Protezione antideflagrante                  | Osservare quanto indicato nel certificato<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Design                                      | Manometro a tubo Bourdon                                                                                        |
| Tipo di montaggio                           | Fissaggio pannello frontale                                                                                     |
| Fluido di lavoro                            | Gas inerti<br>Fluidi neutri                                                                                     |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Senza acetilene<br>Senza ossigeno                                                                               |
| Pressione d'esercizio                       | 0 MPa...1 MPa<br>0 psi...145 psi                                                                                |
| Pressione di lavoro                         | 0 bar...10 bar                                                                                                  |
| Fattore di carico alternato                 | 0.66                                                                                                            |
| Classe di precisione della misurazione      | 2.5                                                                                                             |
| Grado di protezione                         | IP43                                                                                                            |
| Temperatura di stoccaggio                   | -40 °C...70 °C                                                                                                  |
| Temperatura del fluido                      | -20 °C...60 °C                                                                                                  |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...60 °C                                                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                               |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                       |
| Posizione del collegamento                  | Centrato, lato posteriore                                                                                       |
| Attacco pneumatico                          | G1/4                                                                                                            |
| Materiale in contatto con il fluido         | Ottone                                                                                                          |
| Materiale del perno a vite                  | Ottone                                                                                                          |
| Materiale corpo                             | ABS                                                                                                             |
| Materiale dello schermo                     | SAN                                                                                                             |
| Materiale anello di montaggio               | Acciaio                                                                                                         |

| Caratteristica | Valore                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale viti | Acciaio                                                 |
| Colore corpo   | Nero                                                    |
| Peso prodotto  | 80 g                                                    |
| Scala          | Doppia scala graduata<br>MPa (esterno)<br>bar (interno) |