


# Ammortizzatore DYSS-8-8-Y1F

Codice prodotto: 8069002

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                             | Valore                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                                 | 8                                         |
| Corsa                                      | 8 mm                                      |
| Ammortizzazione                            | Autoregolante                             |
| Posizione di montaggio                     | Opzionale                                 |
| Rilevamento posizione                      | Senza                                     |
| Velocità max. d'impatto                    | 1.5 m/s                                   |
| Tempo di reset a temperatura ambiente      | 0.2 s                                     |
| Tempo di reset min. a temperatura ambiente | 1 s                                       |
| Funzionamento                              | Spingente<br>A semplice effetto           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC   | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                            | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                       | -10 °C...80 °C                            |
| Lunghezza ammortizzatore                   | 8 mm                                      |
| Forza massima di arresto                   | 500 N                                     |
| Coppia di serraggio max.                   | 5 Nm                                      |
| Consumo di energia max. per corsa          | 3 J                                       |
| Consumo massimo di energia all'ora         | 18000 J                                   |
| Massima energia residua                    | 0.02 J                                    |
| Forza di ripristino                        | 2.5 N                                     |
| Forza di inserimento min                   | 18 N                                      |
| Peso prodotto                              | 30 g                                      |
| Intervallo della massa                     | 15 kg                                     |
| Tipo di montaggio                          | Tramite controdado                        |
| Nota sui materiali                         | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni                      | NBR                                       |
| Materiale corpo                            | Acciaio fortemente legato                 |
| Materiale stelo                            | Acciaio fortemente legato                 |