

Fissaggio a flangia FNC-20

Codice prodotto: 537247

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Basato su standard	ISO 21287
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	141 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio Galvanizzato
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato