

Flangia oscillante SNCL-12-R3

Codice prodotto: 537794

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Basato su standard	ISO 21287
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	20 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio battuto Con rivestimento protettivo
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega