

Distributore rotativo GF-1/2-2

Codice prodotto: 539289

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Portata nominale standard 1,1-2,1	4440 l/min
Portata nominale standard 1,2-2,2	7380 l/min
Velocità di rotazione max.	300 1/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Per il funzionamento con acqua ricorrere a un filtro da 5 µm Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza assiale max.	100 N
Max. forza radiale	400 N
Peso prodotto	7380 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone, nichelato
Materiale albero	Acciaio fortemente legato