



# Cavo di collegamento NEBU-M12G5-K-5-LE4

Codice prodotto: 541328

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme allo standard                                   | Colori dei fili e numero di collegamento secondo EN 60947-5-2<br>EN 61076-2-101                                                                           |
| Protezione antideflagrante                               | Osservare quanto indicato nel certificato<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                                                                              |
| Designazione cavo                                        | Con 2x supporti per targhette di identificazione                                                                                                          |
| Peso prodotto                                            | 143 g                                                                                                                                                     |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                                                                                                                                 |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Circolare                                                                                                                                                 |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                                                                                                                        |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Diritto                                                                                                                                                   |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101                                                                                                                  |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 5                                                                                                                                                         |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 4                                                                                                                                                         |
| Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio              | Bloccaggio a vite                                                                                                                                         |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                                                                                                                              |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                                                                                                                                                      |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                                                                                                                                          |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 4                                                                                                                                                         |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 4                                                                                                                                                         |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...250 V                                                                                                                                               |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC                 | 0 V...250 V                                                                                                                                               |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C                   | 4 A                                                                                                                                                       |
| Immunità alle sovratensioni                              | 2.5 kV                                                                                                                                                    |
| Lunghezza del cavo                                       | 5 m                                                                                                                                                       |
| Caratteristiche cavo                                     | Standard                                                                                                                                                  |
| Condizioni di test del cavo                              | Resistenza alla flessione: secondo la norma Festo<br>Condizioni di test su richiesta<br>Catena portacavi: > 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm |
| Raggio di curvatura del cavo posa fissa                  | 14 mm                                                                                                                                                     |
| Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile  | 46 mm                                                                                                                                                     |

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro cavo                                   | 4.5 mm                                                                                                                                                                   |
| Tolleranza diametro cavo                        | ± 0,1 mm                                                                                                                                                                 |
| Struttura del cavo                              | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| Sezione nominale conduttore                     | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione                             | IP65<br>IP68<br>IP69K                                                                                                                                                    |
| Nota sul grado di protezione                    | Nello stato assemblato                                                                                                                                                   |
| Caratteristiche speciali                        | Resistente all'olio                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                            | -25 °C...70 °C                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente con cavo mobile            | -5 °C...70 °C                                                                                                                                                            |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                           |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)<br>Senza alogeni<br>Senza estere di acido fosforico                                                                            |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                                                                                                                                        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                                |
| Materiale della guaina del cavo                 | TPE-U(PUR)                                                                                                                                                               |
| Colore guaina del cavo                          | grigio                                                                                                                                                                   |
| Materiale corpo                                 | TPE-U(PUR)                                                                                                                                                               |
| Colore corpo                                    | Nero                                                                                                                                                                     |
| Materiale della vite di bloccaggio              | Ottone nichelato                                                                                                                                                         |
| Materiale guarnizioni                           | NBR                                                                                                                                                                      |
| Materiale del contatto elettrico                | Lega di rame dorata                                                                                                                                                      |
| Materiale della guaina isolante                 | PP                                                                                                                                                                       |