

## Modulo elettronico VMPA2-FB-EMG-D2-4

Codice prodotto: 543334

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                          | Valore                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosi                                                | Manutenzione secondo condizione<br>Rottura del cavo tramite bobina magnetica<br>Cortocircuito delle valvole<br>Eccessivo calo della tensione delle valvole |
| Numero max di posti valvola                             | 2                                                                                                                                                          |
| Numero massimo di bobine valvola                        | 4                                                                                                                                                          |
| Assorbimento interno di corrente, tensione del carico   | 23 mA                                                                                                                                                      |
| Assorbimento interno di corrente, tensione di esercizio | 8 mA                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola    | 99 mA fino a 24 ms                                                                                                                                         |
| Corrente nominale con riduzione di corrente             | 18 mA dopo 24 ms                                                                                                                                           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione<br>(se installata)                                                                                                   |
| Conformità PWIS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                          |
| Peso prodotto                                           | 20 g                                                                                                                                                       |
| Materiale corpo                                         | POM                                                                                                                                                        |
| Nota sui materiali                                      | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                  |