

# Combinazione di unità di manutenzione MSB6N-1/2:C3J2M1D1A1F3-WP

Codice prodotto: 543581

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | 6                                                                                                                                                                          |
| Serie                                                          | MS                                                                                                                                                                         |
| Blocco attuatore                                               | Manopola con arresto<br>può essere chiuso con accessori                                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                                         | Verticale +/-5°                                                                                                                                                            |
| Grado di filtrazione                                           | 40 µm                                                                                                                                                                      |
| Scarico della condensa                                         | Completamente automatico                                                                                                                                                   |
| Design                                                         | Modulo di derivazione<br>Valvola di inserimento di sicurezza<br>Pressostato<br>Valvola di inserimento<br>Filtro-riduttore con manometro<br>Lubrificatore a nebbia standard |
| Funzione del controllore                                       | Costante di pressione in uscita<br>Tramite compensazione della pressione primaria<br>Con scarico secondario<br>Con funzione di ritorno                                     |
| Tazza di protezione                                            | Tazza di protezione in plastica                                                                                                                                            |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Con manometro                                                                                                                                                              |
| Pressione di lavoro                                            | 1,5 bar...12 bar                                                                                                                                                           |
| Intervallo di regolazione di pressione                         | 1 bar...12 bar                                                                                                                                                             |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)       | 2300 l/min                                                                                                                                                                 |
| Caratteristiche dati bobina                                    | 24 V DC: 1,5 W                                                                                                                                                             |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gas inerti                                                                                                               |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)                                                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                                  |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                             |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                              | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                                                                                                                              |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4::]                                                                                                                             |
| Temperatura del fluido                                         | 5 °C...60 °C                                                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente                                           | 5 °C...60 °C                                                                                                                                                               |

| Caratteristica                   | Valore                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso prodotto                    | 4000 g                                    |
| Tipo di montaggio                | Con accessori                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | 1/2 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | 1/2 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G1/2                                      |
| Nota sui materiali               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo                  | Alluminio pressofuso                      |
| Materiale della tazza            | PC                                        |