


Filtro-regolatore MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Codice prodotto: 8098312

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Blocco attuatore	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico Manuale, monostabile
Design	Filtro-riduttore con manometro Valvola di regolazione a spola azionata direttamente
Volume max della condensa	27.3 ml
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario Con funzione di ritorno
Grado di separazione della condensa	75 %
Unità visualizzabili	bar psi
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Con manometro
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...10 bar
Intervallo di regolazione di pressione	0.3 bar...7 bar
Isteresi di pressione max.	0.035 MPa 0.35 bar 5.075 psi
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	5300 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Non esiste alcuna compatibilità con l'olio di estere
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe camera bianca	Classe 7 secondo ISO 14644-1
Temperatura di stoccaggio	-5 °C...50 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C

Caratteristica	Valore
Dimensione dei pori	40 µm
Peso prodotto	589 g
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale manopola	POM
Materiale molla	Acciaio fortemente legato Acciaio galvanizzato
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale della tazza	PC
Materiale tubo della valvola	POM