

# Valvola base LFR-D-7-MAXI-A

Codice prodotto: 546471

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | Maxi                                                         |
| Serie                                                          | D                                                            |
| Blocco attuatore                                               | Manopola con arresto                                         |
| Posizione di montaggio                                         | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                                           | 40 µm                                                        |
| Scarico della condensa                                         | Completamente automatico                                     |
| Design                                                         | Filtro-riduttore senza manometro                             |
| Volume max della condensa                                      | 2.7 fl oz (US)                                               |
| Tazza di protezione                                            | Tazza di protezione metallica                                |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Preparato per G1/4                                           |
| Pressione d'esercizio                                          | 0.2 MPa...1.2 MPa                                            |
| Pressione di lavoro                                            | 2 bar...12 bar                                               |
| Intervallo di regolazione di pressione                         | 0.5 bar...7 bar                                              |
| Isteresi di pressione max.                                     | 6 psi                                                        |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)       | 1493 cfm                                                     |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                      | 14 °F...140 °F                                               |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                                         | 41 °F...140 °F                                               |
| Temperatura ambiente                                           | 41 °F...140 °F                                               |
| Peso prodotto                                                  | 51.5 oz                                                      |
| Tipo di montaggio                                              | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due:    |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale corpo                                                | Zinco pressofuso                                             |
| Materiale della tazza                                          | PC                                                           |