

## Sottobase VABS-S2-1S-N38-C1

Codice prodotto: 546761

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                       | 42 mm                                                                                                      |
| Basato su standard                              | ISO 5599-2                                                                                                 |
| Posizione di montaggio                          | Opzionale                                                                                                  |
| Aria di pilotaggio                              | Esterni                                                                                                    |
| Pressione d'esercizio                           | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                          |
| Pressione di lavoro                             | -0.9 bar...10 bar                                                                                          |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC        | 110 V                                                                                                      |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC           | 24 V                                                                                                       |
| Immunità alle sovratensioni                     | 4 kV                                                                                                       |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C          | 2 A                                                                                                        |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                                                                          |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE                                                                       |
| Fluido di lavoro                                | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo     | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                    |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Grado di protezione                             | IP65<br>NEMA 4<br>In stato assemblato                                                                      |
| Temperatura ambiente                            | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                                   | 371 g                                                                                                      |
| Sezione del conduttore                          | 0.08 mm²...0.75 mm²                                                                                        |
| Tipo di montaggio                               | Con foro passante                                                                                          |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale sottobase                             | Alluminio pressofuso                                                                                       |