


Attuatore lineare DFPC-80-50-D

Codice prodotto: 8110815

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione dell'attuatore valvola	80
Schema di foratura della flangia	F07
Corsa	50 mm
Diametro pistone	80 mm
Attacco raccordo filettato conforme allo standard	ISO 5210
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Pistone Stelo Tirante Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Pressione d'esercizio nominale	0.6 MPa 87 psi
Pressione di lavoro nominale	6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova d'urto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Energia d'urto nelle posizioni terminali	1.4 J
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	2827 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	3016 N
Consumo d'aria sulla corsa di ritorno per 10 mm	0.33 l
Consumo d'aria sulla corsa di avanzamento per 10 mm	0.352 l
Massa in movimento per corsa 0 mm	451 g

Caratteristica	Valore
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa	24.8 g
Peso prodotto	1540 g
Peso base per corsa 0 mm	1230.3 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	61.8 g
Tipo di montaggio	Sulla flangia secondo ISO 5210 Con perno distanziatore Una delle due:
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso a gravità
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizione raschiaolio dello stelo	TPE-U(PU)
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale delle guarnizioni statiche	NBR
Materiale tirante	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale tubo del cilindro	Lega di alluminio anodizzata