

Pinza parallela DHPL-20-40-P-A

Codice prodotto: 8112220

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Corsa complessiva	40 mm
Corsa per dita di presa	20 mm
Massima precisione di sostituzione	0.2 mm
Max. gioco angolare del dito di presa ax, ay	0.14 deg
Max. gioco del dito di presa Sz	0.068 mm
Rotazione simmetrica	0.2 mm
Precisione di ripetizione, pinza	0.03 mm
Numero dita di presa	2
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Funzione pinza	Parallelo
Design	A cremagliera
Guida	Guida a strisciamento
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.15 MPa...0.8 MPa 21.75 psi...116 psi
Pressione di lavoro	1.5 bar...8 bar
Frequenza d'esercizio max. della pinza	2 Hz
Tempo di apertura minimo a 6 bar	71 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar	108 ms
Max. Massa per dito, esterno della pinza	170 g
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza totale della pinza, apertura, 6 bar	310 N
Forza di chiusura totale della pinza, a 6 bar	230 N

Caratteristica	Valore
Forza di presa in apertura per dito di presa, a 6 bar	155 N
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar	115 N
Momento di inerzia di massa	15.4 kgcm ² ...23.5 kgcm ²
Forza max. su dita di presa Fz statica	280 N
Coppia massima alla pinza Mx statica	5 Nm
Coppia massima alla pinza rispetto My statico	5 Nm
Coppia massima sulla pinza (Mz statico)	5 Nm
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Peso prodotto	883 g
Tipo di montaggio	Montaggio diretto tramite filetto Con foro passante Una delle due:
Attacco pneumatico	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della calotta di copertura	Lega di alluminio anodizzato
Materiale coperchio	Lega di alluminio anodizzata
Materiale piastra terminale	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale dita di presa	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale guarnizione del pistone	TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dell'o-ring	NBR
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Materiale della cremagliera	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della ruota dentata	Bronzo sinterizzato