


# Pinza parallela DHPC-40-A-B

Codice prodotto: 8116897

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                    | 40                                                                                                                            |
| Corsa per dita di presa                       | 15 mm                                                                                                                         |
| Massima precisione di sostituzione            | 0.2 mm                                                                                                                        |
| Max. gioco angolare del dito di presa ax, ay  | 0 deg                                                                                                                         |
| Max. gioco del dito di presa Sz               | 0 mm                                                                                                                          |
| Rotazione simmetrica                          | 0.2 mm                                                                                                                        |
| Precisione di ripetizione, pinza              | 0.02 mm                                                                                                                       |
| Numero dita di presa                          | 2                                                                                                                             |
| Tipo d'azionamento                            | Pneumatico                                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                        | Opzionale                                                                                                                     |
| Funzionamento                                 | A doppio effetto                                                                                                              |
| Funzione pinza                                | Parallelo                                                                                                                     |
| Forza di sicurezza della pinza                | Durante l'apertura                                                                                                            |
| Design                                        | Direzione di attacco verso il basso<br>Leva<br>Montaggio standard per dita di presa<br>Forza sequenza di movimenti ad impulsi |
| Guida                                         | Guida a ricircolo di sfere                                                                                                    |
| Rilevamento posizione                         | Tramite sensore di finecorsa                                                                                                  |
| Pressione d'esercizio                         | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi                                                                                       |
| Pressione di lavoro                           | 1 bar...8 bar                                                                                                                 |
| Frequenza d'esercizio max. della pinza        | 1 Hz                                                                                                                          |
| Tempo di apertura minimo a 6 bar              | 158 ms                                                                                                                        |
| Tempo di chiusura min. a 6 bar                | 153 ms                                                                                                                        |
| Fluido di lavoro                              | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo   | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)                    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC      | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                                       |
| Conformità PWIS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                          | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Forza totale della pinza, apertura, 6 bar     | 777.2 N                                                                                                                       |
| Forza di chiusura totale della pinza, a 6 bar | 717.2 N                                                                                                                       |

| Caratteristica                                        | Valore                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forza di presa in apertura per dito di presa, a 6 bar | 388.6 N                                                                                                                                                                                                                 |
| Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar     | 358.6 N                                                                                                                                                                                                                 |
| Momento di inerzia di massa                           | 15.49 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Forza max. su dita di presa Fz statica                | 351.5 N                                                                                                                                                                                                                 |
| Coppia massima alla pinza Mx statica                  | 16.15 Nm                                                                                                                                                                                                                |
| Coppia massima alla pinza rispetto My statico         | 9.55 Nm                                                                                                                                                                                                                 |
| Coppia massima sulla pinza (Mz statico)               | 9.55 Nm                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso prodotto                                         | 1408 g                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di montaggio                                     | Montaggio diretto tramite foro passante<br>Montaggio diretto tramite filetto<br>Sul telaio di montaggio<br>Tramite foro passante e perno di serraggio<br>Tramite filetto femmina e perno di serraggio<br>Una delle due: |
| Attacco pneumatico                                    | M5                                                                                                                                                                                                                      |
| Nota sui materiali                                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                               |
| Materiale corpo                                       | Alluminio anodizzato                                                                                                                                                                                                    |
| Materiale dita di presa                               | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                       |