

# Bobina magnetica VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Codice prodotto: 8118179

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo di azionamento                                            | Elettrico                                                      |
| Posizione di montaggio                                         | Opzionale                                                      |
| Indicazione della posizione di commutazione                    | no                                                             |
| Fusibile interno                                               | Fusibile                                                       |
| Ciclo di lavoro                                                | 100%                                                           |
| Classe isolante elettrico                                      | H                                                              |
| Caratteristiche dati bobina                                    | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA            |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione          | -15%/+10%                                                      |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                     |
| Protezione antideflagrante                                     | Zona 1 (BR)<br>Zona 21 (BR)                                    |
| Autorità che rilascia il certificato                           | INMETRO DNV 19.0135X                                           |
| Tipo di protezione antideflagrante per gas                     | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb                                         |
| Tipo di protezione antideflagrante per polvere                 | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                     |
| Temperatura ambiente di esplosione                             | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364 zona III                                             |
| Grado di protezione                                            | IP66                                                           |
| Peso prodotto                                                  | 580 g                                                          |
| Collegamento elettrico                                         | Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5          |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                      |