



# Elettrovalvola CPE14-M1CH-5JS-1/8

Codice prodotto: 550240

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola                                         | 5/2 doppio solenoide                                         |
| Tipo di azionamento                                      | Elettrico                                                    |
| Larghezza                                                | 14 mm                                                        |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 800 l/min                                                    |
| porta di lavoro pneumatica                               | G1/8                                                         |
| Tensione d'esercizio                                     | 24 V DC                                                      |
| Pressione d'esercizio                                    | -0.09 MPa...1 MPa                                            |
| Pressione di lavoro                                      | -0.9 bar...10 bar                                            |
| Design                                                   | Saracinesca a pistone                                        |
| Approvazione                                             | c UL us - Recognized (OL)                                    |
| Classificazione marittima                                | Certificato See                                              |
| Autorità che rilascia il certificato                     | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                                 |
| Grado di protezione                                      | IP65<br>IP67<br>Con connettore femmina<br>Conforme IEC 60529 |
| Dimensione nominale                                      | 6 mm                                                         |
| Funzione aria di scarico                                 | Con opzione di controllo del flusso                          |
| Principio di tenuta                                      | Morbido                                                      |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                                    |
| Azionatore manuale                                       | Bistabile tramite accessori<br>Senza arresto                 |
| Tipo di pilotaggio                                       | Pilotato                                                     |
| Aria di pilotaggio                                       | Esterni                                                      |
| Direzione del flusso                                     | Reversibile                                                  |
| Codice posizione valvola                                 | Supporto per targhette di identificazione                    |
| lap                                                      | Sovrapposizione positiva                                     |
| Pressione di pilotaggio Mpa                              | 0.2 MPa...0.8 MPa                                            |
| Pressione pilotaggio                                     | 2 bar...8 bar                                                |
| Tempo di inversione                                      | 12 ms                                                        |
| Ciclo di lavoro                                          | 100%                                                         |
| Max. impulso di prova positivo con segnale 0             | 1200 µs                                                      |

| Caratteristica                                        | Valore                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. impulso di prova negativo con 1 segnale          | 900 µs                                                                                                     |
| Caratteristiche dati bobina                           | 24 V DC: 1,28 W                                                                                            |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | -15%/+10%                                                                                                  |
| Fluido di lavoro                                      | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo           | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Resistenza alle vibrazioni                            | Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6             |
| Resistenza agli urti                                  | Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27                               |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC              | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura del fluido                                | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Fluido di pilotaggio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Temperatura ambiente                                  | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Coppia di serraggio massima del connettore            | 0.4 Nm                                                                                                     |
| Peso prodotto                                         | 115 g                                                                                                      |
| Collegamento elettrico                                | A 4 poli<br>M8x1                                                                                           |
| Tipo di montaggio                                     | Con foro passante                                                                                          |
| Scarico del servo pilotaggio 82                       | M3                                                                                                         |
| Scarico servopilotaggio 84                            | M3                                                                                                         |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12                       | M3                                                                                                         |
| Attacco servo pilotaggio 14                           | M3                                                                                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1                      | G1/8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                      | G1/8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 3                      | G1/8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 4                      | G1/8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, attacco 5                    | G1/8                                                                                                       |
| Nota sui materiali                                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale guarnizioni                                 | NBR                                                                                                        |
| Materiale corpo                                       | Alluminio pressofuso                                                                                       |