

# Portale tridimensionale YXCR-1-B

Codice prodotto: 8122268

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                     | Valore                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Superfici di montaggio piane rich. | 0.1 mm/m                                                                            |
| Posizione di montaggio             | Orizzontale                                                                         |
| Design                             | Struttura a portale 3D<br>Con gruppi preassemblati attuatori elettrici e pneumatici |
| Ciclo di lavoro                    | 100%                                                                                |
| Conformità PWIS                    | VDMA24364 zona III                                                                  |
| Temperatura di stoccaggio          | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Umidità relativa dell'aria         | 0 - 90%                                                                             |
| Grado di protezione                | IP40                                                                                |
| Temperatura ambiente               | 5 °C...45 °C                                                                        |
| Intervallo di manutenzione         | 2500 km                                                                             |
| Nota sui materiali                 | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                           |
| Materiale piastra di adattamento   | Alluminio anodizzato                                                                |
| Materiale squadretta di fissaggio  | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                   |
| Materiale della catenaria          | Rinforzato con PA                                                                   |