

Sottobase-SET MS9-AGG

Codice prodotto: 552957

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	9
Serie	MS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	400 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1 1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1 1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite cava	Alluminio pressofuso