

Attuatore lineare DFPC-320- -

Codice prodotto: 8141421

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione dell'attuatore valvola	320
Schema di foratura della flangia	F10 F14
Corsa	10 mm...1600 mm
Diametro pistone	320 mm
Attacco raccordo filettato conforme allo standard	ISO 5210
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Pistone Stelo Tirante Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Varianti	Approvazione protezione EX (ATEX) Filettatura dello stelo estesa Filetto personalizzato sullo stelo Stelo con filetto maschio accorciato a un'estremità Stelo esteso Perno distanziatore sul lato della testata anteriore
Pressione d'esercizio	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2.5 bar...8 bar
Pressione d'esercizio nominale	0.6 MPa
Pressione di lavoro nominale	6 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) secondo le istruzioni EX UK
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Categoria ATEX gas	II 2G

Caratteristica	Valore
Categoria ATEX polvere	II 2D
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex h IIC T4 Gb
Tipo di protezione antideflagrante per polvere	Ex h IIIC T120°C Db
Temperatura ambiente di esplosione	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova d'urto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Energia d'urto nelle posizioni terminali	12.6 J
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	47077 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	48255 N
Consumo d'aria sulla corsa di ritorno per 10 mm	5.492 l
Consumo d'aria sulla corsa di avanzamento per 10 mm	5.63 l
Massa in movimento per corsa 0 mm	9868.9 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa	151.1 g
Peso prodotto	34300 g...109620 g
Peso base per corsa 0 mm	33831.25 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	473.67 g
Tipo di montaggio	Sulla flangia secondo ISO 5210 Con perno distanziatore Una delle due:
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso a gravità Alluminio
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizione raschiaolio dello stelo	TPE-U(PU)
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale delle guarnizioni statiche	NBR
Materiale tirante	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale tubo del cilindro	Lega di alluminio anodizzata