

# Kit soffietto DADB-S1-12-S10-50

Codice prodotto: 553391

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno                                          | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensione                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Intervallo corsa                                          | 10 mm...50 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stelo prolungato                                          | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Progettazione                                             | Circolare                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                          |
| Design                                                    | Kit soffietti<br>Con scarico convogliato                                                                                                                                                                                                           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 3 - stress da corrosione elevato                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Resistenza ai fluidi                                      | Polvere<br>Chip<br>Oli<br>Grassi<br>Benzina                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente                                      | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                                             | 7 g                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di montaggio                                         | Tramite perno filettato<br>Tramite filetto femmina                                                                                                                                                                                                 |
| Attacco pneumatico                                        | M5                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale componenti adattatore                           | Rinforzato con PA                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale guarnizioni                                     | NBR                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale della membrana                                  | NBR                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale perno filettato                                 | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                  |