

Sensore di finecorsa SIEF-M30B-PS-S-L

Codice prodotto: 553549

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Circolare
Conforme allo standard	EN 60947-5-2
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Distanza nominale operativa	10 mm
Temperatura ambiente	-30 °C...85 °C
Precisione di ripetizione	0.55 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Max. frequenza di commutazione DC	2000 Hz
Max. corrente di uscita	200 mA
Corrente nominale di corto circuito	Pulsato
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento elettrico	A 3 poli M12x1 Connettori maschio
Materiale della custodia del connettore	Ottone Cromato
Dimensione	M30
Tipo di montaggio	Allineato
Peso prodotto	100 g
Materiale corpo	Ottone Cromato
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP68
Immunità ai campi magnetici	Campo magnetico diretto e alternante

Caratteristica	Valore
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di inquinamento	3
Informazioni supplementari per la selezione del sensore	con fattore di riduzione 1 - resistente al campo magnetico
Selezione del tipo di sensore	Standard