

Fissaggio SAMH-G3-Q

Codice prodotto: 553569

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per scanalatura a coda di rondine
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Con foro passante
Coppia di serraggio max.	3 Nm
Peso prodotto	10 g
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L