

Unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-E2-W-5-EX2

Codice prodotto: 8155219

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	148 mm
Profondità di fissaggio	17 mm
Altezza	105 mm
Lunghezza	34 mm
Spessore max. pannello frontale	17 mm
Orologio in tempo reale	Sì
Protocollo PLC supportato	CoDeSys 3.X Modbus RTU client Modbus server RTU Modbus TCP client Server ModbusTCP
Deviazione, del real time clock	< 100 ppm a 25 °C
Numero di colori	16 M
Display	Con retroilluminazione
Tipo di display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touch Screen
Dimensione display	5"
Batteria di backup	Batteria al litio ricaricabile
Risoluzione display	800 x 480 pixel
Consumo di energia elettrica	6 W
Approvazione	Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-30 °C...80 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Non condensante
Grado di protezione	IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-20 °C...55 °C
Nota sulla temperatura ambiente	per montaggio verticale
Peso prodotto	500 g

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Interfaccia VESA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Tipo di attacco della porta Ethernet	Connettore femmina
Interfaccia Ethernet, sistema di collegamento	RJ45
Interfaccia Ethernet, modello di collegamento	8
Interfaccia Ethernet, velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Interfaccia Ethernet, funzione	Programmazione Alimentazione di tensione PoE
Interfaccia Ethernet, specifiche	IEEE 802.3 af/at
Interfaccia USB, funzione	Trasferimento file
Interfaccia UBS e, tipo di attacco	Connettore femmina
Interfaccia USB, tecnologia di collegamento	USB 2.0 tipo A
Software di programmazione	Designer Studio
Dati CPU	1 GB DI RAM
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	Classe I, Div. 2 (US)
Protezione antideflagrante	Classe I, Div. 2 (US)
Autorità che rilascia il certificato	UL E239998 UL E245518