

Motore passo-passo EMMT-ST-42-S-RB

Codice prodotto: 8156164

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Nota sulla temperatura ambiente	fino a 80 °C con declassamento -2%/°C
Altezza di installazione massima	4000 m
Nota su altezza di installazione max.	A partire da 1.000 m: solo con declassamento da -1,0% per 100 m
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90% Non condensante
Conforme allo standard	IEC 60034
Classe di temperatura conforme EN 60034-1	B
Temperatura max. avvolgimento	130 °C
Classe di valutazione conforme EN 60034-1	S1
Tipo motore conforme a EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Posizione di montaggio	Opzionale
Grado di protezione	IP40
Nota sul grado di protezione	IP40 per albero motore senza guarnizione anulare dell'albero IP65 per corpo motore, inclusa tecnica di collegamento
Codice interfaccia, uscita motore	42A
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore	M17x0,75
Collegamento elettrico 1, numero di poli	12
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Autorità che rilascia il certificato	UL E342973
Tensione nominale d'esercizio DC	48 V
Numero di coppie di poli	50
Coppia di mantenimento del motore	250 Nm
Picco della coppia	250 Nm
Velocità di rotazione max.	2700 1/min
Max. velocità meccanica	9000 1/min
Angolo di passo per un passo completo	1.8 deg
Tolleranza dell'angolo di passo	±5%
Corrente di stallo continua	2 A
Corrente nominale del motore	1800 A
Corrente di picco	2 A
Costante motore	133 Nm/A
Voltaggio costante, fase	12100 mVmin
Resistenza dell'avvolgimento di una fase	2100 Ohm
Induttanza avvolgimento di fase	3 mH
Induttività trasversale di avvolgimento Ld (fase)	1600 mH
Induttanza dell'avvolgimento Lq (fase)	3 mH
Costante di tempo elettrica	1400 ms
Costante di tempo termico	22 min
Resistenza termica	3500 K/W
Dimensioni della flangia	200 x 200 x 15 mm, acciaio
Momento d'inerzia di massa totale dell'uscita	0.041 kgcm ²
Peso prodotto	590 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	10 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	28 N
Coppia di tenuta del freno	630 Nm
Tensione d'esercizio DC per freno	24 V
Assorbimento di corrente del freno	340 A
Consumo corrente, freno	8200 W
Resistenza della bobina freno	70900 Ohm
Induttività bobina freno	146 mH
Intervallo di tempo per freno	28 ms
Tempo di chiusura del freno	41 ms
Ritardo di risposta del freno DC	8 ms
Velocità max. a vuoto del freno	9000 1/min
Attrito massimo del freno	1500 J
	1
Momento di inerzia di massa del freno	0.006 kgcm ²
Cicli di commutazione del freno di arresto	10 milioni di azionamenti a vuoto (senza attrito!)