


Unità oscillante-lineare DSL-20- -270-P-A-S2-KF-B

Codice prodotto: 556648

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...270 deg
Corsa	10 mm...100 mm
Diametro pistone	20 mm
Angolo di oscillazione	0 deg...272 deg
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Regolazione fine	-6 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Paletta
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Varianti	Stelo passante
Protezione contro coppia/guida	Tramite cuscinetto a sfere
Pressione di lavoro	2.5 bar...8 bar
Velocità max. d'impatto	500 mm/s
Frequenza di oscillazione massima a 6 bar	2 Hz
Gioco angolo di rotazione	0.05 deg
Precisione di ripetizione	1 deg
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia del carico dinamica	0.35 Nm
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	120.5 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	158 N
Forza teorica a 6 bar	2.5 Nm
Momento d'inerzia di massa ammissibile	7E-05 kgm²
Peso prodotto	1140 g
Peso base per corsa 0 mm	1140 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	52 g

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Tramite filetto maschio Una delle due:
Attacco pneumatico	M5
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato liscio
Materiale stelo	Acciaio temperato