


Regolatore di portata massica VEMD-L-6-60-50-D9-G14-5YMPM1-VA

Codice prodotto: 8163823

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Grado di protezione	IP40
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	50 l/min
Campo di controllo della portata	1 l/min...50 l/min
Direzione del flusso	Non reversibile
Pressione d'esercizio nominale	0.3 MPa 43.5 psi
Pressione di lavoro nominale	3 bar
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...0.6 MPa
Pressione di lavoro	1 bar...6 bar
Nota sulla pressione operativa	Per pressioni di ingresso superiori a 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) e basse portate: evitare componenti nella lunghezza di inserimento pneumatico che riflettano le onde di pressione. La riflessione delle onde di pressione può portare a vibrazioni nel sistema e a deviazioni di precisione nel prodotto.
Pressione di sovraccarico	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Pressione di scoppio	1.8 MPa 18 bar 261 psi
Precisione della portata	± (1.3% read + 0.7% FS)
Precisione di ripetizione della portata	± (0,25% o.m.v. + 0,25%FS)
Funzione valvola	Regolatore di portata proporzionale a 2 vie
Dimensione nominale	6 mm
Tipo di azionamento	Elettrico
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/4
Condizioni ambientali	Non adatto per l'uso in un ambiente arricchito con ossigeno secondo IEC 60601-1 Aria ambiente il più pulita possibile Secco
Altitudine d'uso nominale	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Altezza di installazione massima	2000 m

Caratteristica	Valore
Fluido di lavoro	Argon Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1] Anidride carbonica Ossigeno Azoto
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile Dimensioni massime del particolato 5 µm
Umidità relativa dell'aria	0 - 90% Non condensante
Punto di rugiada	-20 °C
Ciclo di lavoro	100%
Temperatura del fluido	5 °C...40 °C
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC	12 V...24 V
Consumo massimo di energia elettrica	8.5 W
Collegamento elettrico 1, funzione	Comunicazione
Valore nominale	4 - 20 mA 0 - 10 V 1 - 5 V Modbus®
Funzione diagnostica	Visualizzazione tramite LED
Tipo di display	LED
range segnale ingresso analogico	0 - 10 V 4 - 20 mA 1 - 5 V
Range del segnale uscita analogica	0 - 10 V 1 - 5 V 4 - 20 mA
Protezione da inversione di polarità	Per collegamenti della tensione d'esercizio
Peso prodotto	630 g
Materiale in contatto con il fluido	Lega di alluminio forgiato anodizzato EPDM Epossidico FPM Rinforzato con PA Silicone Nitrato di silicio Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizioni	EPDM FPM
Materiale corpo	Alluminio anodizzato Rinforzato con PA PC
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Dimensioni (P x L x H)	116 mm x 38 mm x 124 mm
Tipo di montaggio	Montaggio diretto tramite foro passante Piastra di montaggio, fissata con viti Su guida DIN tramite accessori Serrato a vite Foro passante per vite M4
Posizione di montaggio	Opzionale
Approvazione	C-Tick Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Conforme allo standard	IEC 61010-1 ISO 15001
Marchio KC	KC-EMV

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Rapporto pulizia delle superfici secondo la norma	ASTM G 63 ASTM G 93 ASTM G 94 CGA G 4.1 EIGA IGC 33/06/E ISO 15001