

Asse di guida EGC-70- -FA

Codice prodotto: 558864

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm...5000 mm
Dimensione	70
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Ix	395000 mm ⁴
2° momento dell'area Iy	577000 mm ⁴
Forza max. Fy	1850 N
Forza max. Fz	1850 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	15 N
Momento massimo Mx	16 Nm
Max. momento My	51 Nm...132 Nm
Momento massimo Mz	51 Nm...132 Nm
Forza max Fy asse totale	1850 N
Forza max Fz asse totale	1850 N
Coppia max Mx asse totale	16 Nm
Coppia max My asse totale	51 Nm...132 Nm
Coppia max Mz asse totale	51 Nm...132 Nm
Momento d'inerzia torsionale della massa It	240000 mm ⁴
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale profilo di copertura	ABS
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio

Caratteristica	Valore
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato