


Elettrovalvola VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANC

Codice prodotto: 560744

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2 vie, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Larghezza	26 mm
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1100 l/min
porta di lavoro pneumatica	Sottobase da 26 mm a norma ISO 15407-1 Sottobase dimensione 01 a norma VDMA 24563 G1/4
Tensione d'esercizio	24 V DC
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1.6 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...16 bar
Design	Saracinesca a pistone
Tipo di reset	Molla meccanica
Approvazione	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Istruzioni UK per CEM
Autorità che rilascia il certificato	UL MH19482
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Dimensione nominale	9 mm
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso Tramite piastra di strozzatura Tramite sottobase singola
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 15407-1 VDMA 24563
Azionatore manuale	Coperto
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Aria di pilotaggio	Esterni
Direzione del flusso	Opzionale
Principio di misura	Induttivo
lap	Sovrapposizione positiva

Caratteristica	Valore
Sensore con protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Display degli stati dei segnali	Con accessori
Rilevamento punto di commutazione	Posizione normale tramite sensore
Visualizzazione stato di commutazione sensore	LED
Pressione di pilotaggio Mpa	0.3 MPa...1 MPa
Pressione pilotaggio	3 bar...10 bar
Portata della valvola	1400 l/min
Portata della valvola su sottobase singola	1100 l/min
Portata della valvola pneumatica su sottobase	1100 l/min
Tempo di spegnimento	41 ms
Tempo di accensione	21 ms
Valvola - tempo di accensione sensore	60 ms
Valvola - tempo di spegnimento sensore	11 ms
Ciclo di lavoro	100%
Max. impulso di prova positivo con segnale 0	1800 µs
Max. impulso di prova negativo con 1 segnale	800 µs
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Uscita di commutazione	NPN
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 1,8 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	-15%/+10%
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 °C...50 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Suono del livello di pressione	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	1.8 Nm...2.2 Nm
Peso prodotto	332 g
Intervallo tensione d'esercizio, sensore DC	10 V...30 V
Cortocircuito sensore di forza	Pulsato
Sensore di corrente inattiva	10 mA
Corrente max. sensore di uscita	200 mA
Sensore max. frequenza di commutazione	5000 Hz
Sensore dell'ondulazione residua	± 10%
Sensore perdita di tensione	2 V
Collegamento elettrico	Tipo C Secondo EN 175301-803 Senza conduttore di protezione
Collegamento sensore	Cavo 2,5 m
Tipo di montaggio	Su sottobase
Attacco del servopilotaggio 12/14	Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-1
Scarico del servo pilotaggio 82/84	Canalizzato Non canalizzato Entrambi:
Collegamento pneumatico, porta 1	Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-1
Collegamento pneumatico, porta 2	Sottobase dimensione 26 mm secondo ISO 15407-1
Collegamento pneumatico, porta 3	Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-1

Caratteristica	Valore
Collegamento pneumatico, porta 4	Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-1
Collegamento pneumatico, attacco 5	Sottobase dimensione 26 mm secondo ISO 15407-1
Interfaccia prepilotaggio	Conforme ISO 15218
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	FPM NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso PA
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/C