

## Sottobase VMPAL-AP-14-T135

Codice prodotto: 560979

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                   | 14.9 mm                                                                                                    |
| Lunghezza                                   | 107.3 mm                                                                                                   |
| Dimensioni griglia                          | 14.9 mm                                                                                                    |
| Dimensione valvola                          | 14 mm                                                                                                      |
| Divisione della zona di pressione           | Tubazioni 1, 3 e 5                                                                                         |
| Numero max di posti valvola                 | 1                                                                                                          |
| Direzione del flusso                        | Reversibile                                                                                                |
| Struttura unità di valvole                  | Le dimensioni delle valvole possono essere miste                                                           |
| Pressione d'esercizio                       | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                          |
| Pressione di lavoro                         | -0.9 bar...10 bar                                                                                          |
| Pressione di pilotaggio Mpa                 | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                                                          |
| Pressione pilotaggio                        | 3 bar...8 bar                                                                                              |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 3 - stress da corrosione elevato                                                                           |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                               | 33.6 g                                                                                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | Per cartuccia da 14 mm                                                                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 4            | Per cartuccia 14 mm                                                                                        |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale sottobase                         | Rinforzato con PA                                                                                          |