

Blocco di controllo CPX-CM-HPP

Codice prodotto: 562214

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	140 g
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Tempo minimo di mancanza di tensione	10 ms
Numero totale di assi	4
Dimensioni (P x L x H)	50 x 107 x 55 mm
Interfaccia di comando	CAN bus
Interfaccia Fieldbus	1x connettore femmina, M9, a 5 poli
Diagnosi specifiche del dispositivo	Diagnosi orientata al canale e al modulo Sottotensione/corto circuito dei moduli Diagnosi memoria
Supporto configurazione	Terminale portatile MMI
Parametrizzazione	Forzatura dei canali Parametro di sistema
Baud rate	1 Mbps
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Protocollo	FHPP
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione	Tip. 80 mA
Massimo indirizzo, uscite	32 byte
Massimo indirizzo, ingressi	32 byte
Display LED, specifiche prodotto	Errore PL: alimentazione carico
Materiale corpo	Rinforzato con PA PC