



Cavo di collegamento NEBC-R3G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET

Codice prodotto: 8188955

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-114
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Frequenza del collegamento	750
Peso prodotto	291 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	RJ45 conforme IEC 60603-7-3
Collegamento elettrico 1, numero di poli	8
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a scatto
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico 2, design	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 2, del connettore	RJ45 conforme IEC 60603-7-3
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	8
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	4
Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio	Bloccaggio a scatto
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...60 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Immunità alle sovratensioni	1.5 kV
Protezione da inversione di polarità	no
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Schermatura	sì
Caratteristiche trasmissione	In base alla comunicazione di sistema AP
Lunghezza del cavo	7.5 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Condizioni di test del cavo	Condizioni di test su richiesta

Caratteristica	Valore
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	18 mm
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	75 mm
Diametro cavo	5.5 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,2 mm
Struttura del cavo	2 x 2 x AWG26
Sezione nominale del conduttore	AWG26
Grado di protezione	IP20
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Caratteristiche speciali	Resistente all'olio
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-20 °C...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza alogeni Senza estere di acido fosforico
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PUR
Colore guaina del cavo	Grigio argento con striscia blu cielo
Materiale corpo	TPE-U(PUR)
Colore corpo	Nero
Materiale della vite di bloccaggio	Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PUR)
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame dorata
Materiale della guaina isolante	PP