


Profilo di supporto HMIA-E10- -

Codice prodotto: 566894

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza massima profilo	3000 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto secondo la lunghezza	3.2 kg/m
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale viti	Acciaio