

# Unità di gestione e visualizzazione CDSV-P20-A

FESTO

Codice prodotto: 8217573



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza max. cavo	3 m
Controlli degli operatori	3 tasti
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Sicurezza contro i sovraccarichi	Disponibile
Intervallo di tensione d'esercizio DC	15 V...30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale	Elettronica: <= 100 mA
Assorbimento di corrente max.	20 mA
Marchio KC	KC-EMV
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...80 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 85%
Grado di protezione	IP40 III
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	21 g
Consumo di energia elettrica	0.5 W
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Altitudine d'uso nominale	<= 2000 m NHN
Tipo di display	LCD illuminato
Indicazione di stato pronto	attraverso la retroilluminazione
Indicazione di stato	LED blu = stato normale LED rosso = guasto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA