

# Round cylinder DPRA-N-1 1 1/2"-1-ME-N

Codice prodotto: 8217872

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                       | 1 in                                                                                                       |
| Diametro pistone                            | 1 1/2"                                                                                                     |
| Filetto dello stelo                         | 7/16-20 UNF-2A                                                                                             |
| Ammortizzazione                             | Senza ammortizzazione                                                                                      |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Parte finale stelo                          | Filetto maschio                                                                                            |
| Design                                      | Pistone<br>Stelo<br>Tubo del cilindro                                                                      |
| Rilevamento posizione                       | Senza                                                                                                      |
| Protezione contro coppia/guida              | Stelo rotondo                                                                                              |
| Pressione di lavoro                         | 9.99 psi...150 psi                                                                                         |
| Funzionamento                               | A doppio effetto                                                                                           |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                      |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364 zona III                                                                                         |
| Temperatura ambiente                        | -40 °F...300 °F                                                                                            |
| Peso prodotto                               | 0.77 lb                                                                                                    |
| Attacco pneumatico                          | 1/8 NPT                                                                                                    |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale guarnizioni                       | NBR                                                                                                        |
| Materiale stelo                             | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                          |
| Materiale tubo del cilindro                 | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                          |