


# combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:J120:M1-WP

Codice prodotto: 8233008

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | 4                                                                                                                                      |
| Serie                                                          | MS                                                                                                                                     |
| Blocco attuatore                                               | Manopola con arresto<br>può essere chiuso con accessori                                                                                |
| Posizione di montaggio                                         | Verticale +/-5°                                                                                                                        |
| Scarico della condensa                                         | A rotazione manuale                                                                                                                    |
| Design                                                         | Filtro/regolatore/lubrificatore                                                                                                        |
| Volume max della condensa                                      | 19 ml                                                                                                                                  |
| Grado di filtrazione                                           | 40 µm                                                                                                                                  |
| Capacità di olio max.                                          | 30 cm³                                                                                                                                 |
| Funzione del controllore                                       | Costante di pressione in uscita<br>Tramite compensazione della pressione primaria<br>Con scarico secondario<br>Con funzione di ritorno |
| Tazza di protezione                                            | Tazza di protezione in plastica                                                                                                        |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Con manometro                                                                                                                          |
| Pressione d'esercizio                                          | 0.15 MPa...1.4 MPa                                                                                                                     |
| Pressione di lavoro                                            | 1.5 bar...14 bar                                                                                                                       |
| Intervallo di regolazione di pressione                         | 1.5 bar...14 bar                                                                                                                       |
| Portata standard max.                                          | 1400 l/min                                                                                                                             |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-4:-]<br>Gas inerti                                                                           |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)                             |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                              |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                      |
| Temperatura di stoccaggio                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                         |
| Temperatura del fluido                                         | -10 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Peso prodotto                                                  | 480 g                                                                                                                                  |
| Tipo di montaggio                                              | Tramite squadretta di fissaggio                                                                                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | G1/4                                                                                                                                   |

| Caratteristica                   | Valore               |
|----------------------------------|----------------------|
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4                 |
| Materiale guarnizioni            | NBR                  |
| Materiale filtro                 | PE                   |
| Materiale corpo                  | Alluminio pressofuso |
| Materiale della tazza            | PC                   |