


# Raccordo rapido passa-parete QCK-1/8-PK-4-B

Codice prodotto: 9425

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                              | 3.4 mm                                                                                                                  |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Anello di tenuta                                                                                                        |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                                                                                               |
| Progettazione                                                    | Paratia                                                                                                                 |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                                                                                                      |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                                                                             |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar                                                                                                      |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                          |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile                                                                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                                   |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                       |
| Temperatura ambiente                                             | -10 °C...60 °C                                                                                                          |
| Coppia nominale                                                  | 3.5 Nm                                                                                                                  |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                    | ± 20%                                                                                                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto femmina G1/8                                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 6 mm<br>Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado |
| Materiale ghiera                                                 | Lega di alluminio anodizzata                                                                                            |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                               |
| Materiale dado                                                   | Acciaio zincato                                                                                                         |
| Materiale connettore                                             | Lega di alluminio anodizzata                                                                                            |