

# Nipplo doppio E-G3/8-3/8NPT

Codice prodotto: 9632

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                            | 11.5 mm                                        |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...10 bar                             |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                 |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1       | 25 Nm                                          |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2       | 22 Nm                                          |
| Coppia nominale                                                | 38.5 Nm                                        |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                  | ± 20%                                          |
| Peso prodotto                                                  | 25.5 g                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | G3/8                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | 3/8 NPT                                        |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |