

モータ取付キット EAMM-A-M80-120G

製品番号: 1190774

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	34 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	151 kgmm ²
伝達トルク	75 Nm
製品質量	1370 g
インターフェースコード アクチュエータ	M80
インターフェースコード モータイン	120G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠