



エンコーダケーブル  
NEBM-M12G8-E-2.5-LE8  
製品番号: 1451587

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                              |
|--------------------|--------------------------------|
| ケーブル名              | ラベルホルダなし                       |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側                     |
| 電気接続 1, モデル        | 丸型                             |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                           |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | ストレート                          |
| 電気ポート 1, 接続方式      | M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード |
| 電気ポート 1, 芯数        | 8                              |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 8                              |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                            |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                           |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | オープンエンド                        |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 8                              |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 8                              |
| 作動電圧範囲 DC          | 0 V...30 V                     |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                           |
| 使用電圧範囲 AC          | 0 V...30 V                     |
| 作動電圧 AC            | 24 V                           |
| シールド               | はい                             |
| ケーブル長              | 2.5 m                          |
| ケーブル特性             | ケーブルペア                         |
| 曲げ半径, 可動ケーブル       | 68 mm                          |
| ケーブル径              | 6.8 mm                         |
| ケーブル構造             | 4 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>   |
| 導体公称断面             | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| 絶縁ケーブルの端           | ケーブル端スリーブ                      |
| 保護等級               | IP65                           |
| 保護等級に関する注記         | 組み立てられた状態                      |
| 周囲温度               | -40 °C...80 °C                 |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度   | -5 °C...80 °C                  |
| CEマーク(適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令 準拠     |

| 特徴                  | 値              |
|---------------------|----------------|
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠   |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠         |
| 材質: ケーブル被服          | TPE-U(PUR)     |
| カラー ケーブル被服          | グレー            |