

ISOシリンダ DSBC-...-50--

製品番号: 1463770

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...2800 mm
ピストン径	50mm
ロッド先端ねじ	M16x1.5 M10
ピストンロッド +/- の最大ねじれ角	-0.45 deg...0.45 deg
規格ベース	ISO 15552
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート両側 自己調整式エアクッション エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15552
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	乾燥処理用 クランプアタッチメント装着 両側エンド位置ロック ピストンロッド格納時のエンド位置ロック ピストンロッドの伸長時のエンド位置ロック 耐薬品性の向上 ペアリングキャップのジャバラ ハードスクレーパ ストローク調整 溶接スパッタ保護 長さを延長したピストンロッド雄ねじ 六角穴付ピストンロッド バランサアプリケーション用の低摩擦 メタルスクレーパ 圧力異常時に設定したエンド位置に到達するためのモジュール 強化型ピストンロッド 一定の低速動作 低摩擦 両ロッド式中空ピストンロッド 3つのプロファイル側にあるセンサ溝 温度範囲 0 ~ 150°C 温度範囲 -40 ~ 80°C 追加のPTFEピストンガイド

特徴	値
クランプアタッチメントの作動モード	収縮 伸長 静的 圧縮空気で解放 スプリングの力による摩擦クランプ
クランプユニットの静的保持力	1400 N
クランプユニットの軸のバックラッシュ	0.8 mm
クランプユニットの解放圧力	0.3 MPa 3 bar
操作方法 エンドロック	ストップシリンダによるポジティブインターロック 圧縮空気で解放
静的保持力 エンドロック	2000 N
軸方向遊び エンドロック	1.3 mm
開放圧力	0.15 MPa 1.5 bar
ロック圧力	0.05 MPa 0.5 bar
使用圧力	0.01 MPa...1.2 MPa
作動圧力	0.1 bar...12 bar
機能	複動式
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令(ATEX)に基づく
UKCAマーク(適合性宣言を参照)	UK防爆(EX)規定に準拠
防爆	ゾーン1(ATEX) ゾーン1(UKEX) ゾーン2(ATEX) ゾーン21(ATEX) ゾーン21(UKEX) ゾーン22(ATEX)
EU域外時のEX保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性 3 - 高度の耐腐食性
LABS認証	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364-ゾーンIII
周囲温度	-40 °C...150 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.3 J...1 J
クッション長さ	0 mm...22 mm
回転防止の最大トルク	1.5 Nm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi)時の理論的な力, リターン	990 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi)時の理論的な力, アドバンス	990 N...1178 N
ロッド出寸法延長10mmごとの加算重量	25 g
ピストンロッドのねじ長さ10mm延長ごとの加算重量	14 g
取付方法	オプション: 雌ねじ付 アクセサリ付
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	加圧鋳造アルミ, コーティング
材質: ピストンロッド	ステンレス, 硬質クロムめっき
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト