


近接センサ
SMEO-1-S-LED-24-B
製品番号: 150848

FESTO



データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	位置
測定原理	磁気リード
周囲温度	-20 °C...70 °C
繰返し精度	0.2 mm
スイッチング出力	接触, 双極
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
スイッチオン時間	0.5 ms
最大出力電流	1 A
最大スイッチング容量 AC	27 VA
最大スイッチング容量 DC	27 W
短絡抵抗	いいえ
過負荷保護	なし
使用電圧範囲 AC	12 V...27 V
作動電圧範囲 DC	12 V...27 V
極性保護	いいえ
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ ねじ式ロック 回転不可
電気ポート 1, 互換性のある取付方法	ラッチ式ロックに対応 回転式ねじロックに対応
出力接続ポート取出方向	インライン
取付方法	アクセサリ付
取付位置	任意

特徴	値
製品質量	20 g
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	エポキシ樹脂 PET 鋼 亜鉛加圧鋳造
切換状態表示	LED 黄
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保護等級	IP67
LABS 認証	VDMA24364-B2-L