



近接センサ
SMT0-1-NS-K-LED-24-C
製品番号: 151684

FESTO



データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
規格ベース	EN 60947-5-2
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	位置
測定原理	磁気励起式
周囲温度	-25 °C...70 °C
繰返し精度	0.2 mm
スイッチング出力	NPN
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
ヒステリシス	0.1 mm...1.5 mm
スイッチオン時間	1 ms
スイッチオフ時間	1 ms
最大スイッチング周波数	1 kHz
最大出力電流	200 mA
最大スイッチング容量 DC	6 W
電圧降下	3 V
誘導抑制回路	MZ, MY, MEコイルに適合
残存電流	0.01 mA
短絡抵抗	周期的
過負荷保護	あり
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
極性保護	すべての電気接続用
電気ポート 1, 接続種類	ケーブル
電気ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気ポート1, 芯数	3
出力接続ポート取出方向	インライン

特徴	値
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	標準
カラー ケーブル被服	グレー
材質: ケーブル被服	PVC
絶縁カバー材質	PVC
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
取付方法	アクセサリ付
取付位置	任意
製品質量	85 g
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	PET 亜鉛加圧鋳造
切換状態表示	LED 黄
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保護等級	IP67
LABS 認証	VDMA24364-B2-L