


負荷取付金具
FKG-25-B
製品番号: 15234

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
半径方向の偏差 ±	1 mm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...120 °C
力の方向時の長期許容負荷 ±	600 N
製品質量	511 g
材質: モーメント補正器	鍛造アルミ合金, アルマイト 鋼, 亜鉛めっき
材質 クレビス	鋼 亜鉛めっき
材質 テーブル	真鍮