



Mini-slitta EGSC-BS-KF-45-150-10P

Codice prodotto: 8048304

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	150 mm
Dimensione	45
Riserva di corsa	0 mm
Gioco di ritorno teorico	150 µm
Diametro mandrino	10 mm
Passo della vite	10 mm/U
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Mini-slitta elettrica Con vite a ricircolo di sfere
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Riferimento	Blocco di arresto fisso positivo Blocco negativo di arresto fisso Interruttore di riferimento
Tipo mandrino	Vite a ricircolo di sfere
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Accelerazione max.	15 m/s ²
Velocità di rotazione max.	3600 1/min
Velocità max.	0.6 m/s
Precisione di ripetizione	±0,015 mm
Ciclo di lavoro	100%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Classe 9 secondo ISO 14644-1
Suono del livello di pressione	50 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Energia d'urto nelle posizioni terminali	0.01 mJ

Caratteristica	Valore
Nota sull'energia d'impatto nelle posizioni terminali	Alla velocità massima della corsa di riferimento di 0,01 m/s
Carico dinamico di base del cuscinetto fisso	7413 N
Guida lineare con carico dinamico di base	3240 N
Vite a ricircolo di sfere con carico dinamico di base	3200 N
Coppia minima a v_{max}	0.1 Nm
Coppia minima a v_{min}	0.03 Nm
Forza max. F_y	1314 N
Forza max. F_z	1314 N
F_y al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	3240 N
F_z al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	3240 N
Momento massimo M_x	8.1 Nm
Max. momento M_y	7 Nm
Momento massimo M_z	7 Nm
M_x al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	20 Nm
M_y al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	17 Nm
M_z al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	17 Nm
Max. forza radiale sull'albero motore	180 N
Forza massima di avanzamento F_x	120 N
Valore di riferimento carico effettivo, orizzontale	12 kg
Valore di riferimento carico effettivo, verticale	12 kg
Vite a ricircolo di sfere con carico statico di base	5900 N
Guida lineare con carico statico di base	5630 N
Momento di inerzia di massa J_H per metro di corsa	0.13609 kgcm ²
Momento di inerzia di massa J_L per kg di carico di lavoro	0.02533 kgcm ²
Momento di inerzia di massa J_O	0.01363 kgcm ²
Feed constant	10 mm/U
Cuscinetto fisso con carico statico di base	3966 N
Durata utile di riferimento	5000 km
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Massa in movimento per corsa 0 mm	212 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa	30 g
Peso prodotto	1551 g
Peso base per corsa 0 mm	608 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	63 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina Tramite bussola di centratura Con accessori Tramite perno cilindrico
Codice interfaccia, attuatore	V32
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guida slitta	Acciaio laminato
Materiale del binario della guida	Acciaio laminato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale del dado del mandrino	Acciaio laminato
Materiale mandrino	Acciaio laminato