

Kit assiale EAMM-A-L27-50GA

Codice prodotto: 8063454

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	26.6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.45 kgmm ²
Coppia trasmissibile	2 Nm
Peso prodotto	249 g
Codice interfaccia, attuatore	L27
Codice interfaccia, ingresso motore	50GA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)